

Garant

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 14 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614812 14
GTIN	4045197160423
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo.
Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce.
>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 193 mm

szerokość szczęk b: 30,9 mm

wysokość szczęk h₁: 6,6 mm

wysokość pierścienia h₂: 9,4 mm

Ø pierścienia D: 27,3 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 160 Nm

Opis techniczny

długość klucza L	193 mm
szerokość szczęk b	30,9 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	160 Nm
wysokość szczęk h ₁	6,6 mm
rozwartość klucza	14 mm
Ø pierścienia D	27,3 mm
wysokość pierścienia h ₂	9,4 mm
rozwartości kluczy	metryczne

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie