

**Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642100 9
GTIN	4018754005178
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil **AS-drive**.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 13,7 mm

długość: 38 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	9 mm
długość	38 mm
Ø po stronie napędu	13,7 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych