

**Kurtka CANVAS 320, granat, Rozmiar odzieżowy DE: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091351 25
GTIN	4030913889337
Klasa artykułu	09R

Opis**Wykonanie:**

Solidna linia **odzieży roboczej Canvas 320** oferuje wysoki stopień ochrony w różnych warunkach pracy. **Guma w pasie zapewnia** wygodę podczas siedzenia. **Wzmocnienie Cordura®** oferuje odporność na rozdarcia i szorowanie w szczególnie narażonych miejscach. Dzięki uszlachetnieniu Teflon® łatwa w utrzymaniu tkanina jest odporna na **zabrudzenia i wodę**. Z lampasami odblaskowymi z **materiału odblaskowego 3M™ Scotchlite™** zapewniającymi lepszą widoczność w ciemności.

kurtka robocza z regulowanym mankietem na rękawie.

- **dwie kieszonki na piersi, prawa z dodatkową kieszenią na komórkę**
- **kieszonki na rękawie z przegródkami na sztyft**
- **zakryta listwa z napami jako zapięcie z przodu.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

kurtka robocza, kombinacja kolorów **czarny** pod nr 091352.

na zamówienie dostarczane w innych kolorach.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem na międzynarodowe rozmiary konfekcyjne znajduje się na stronie przeglądowej.

skład tkaniny: 35% bawełny

skład tkaniny: 65% poliestru

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 320 g/m²
pranie: Pranie kolorowe 60°C

Opis techniczny

wielkość IT	46C
Rozmiar odzieżowy DE	25
wielkość FR	46C
Seria	CANVAS 320
Usługa specjalna	Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Wielkość ES	46C
Rodzaj	męskie
skład tkaniny	35% bawełny
skład tkaniny	65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny	320 g/m ²
pranie	Pranie kolorowe 60°C
kolor	granat
Rodzaj produktu	Kurtka robocza