

**Garant****Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614816 12
GTIN	4045197198952
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

**Opis techniczny**

długość klucza L	105 mm
wysokość szczęk $h_1$	5,8 mm
szerokość szczęk b	25,9 mm
Ø pierścienia D	23,7 mm
rozwartość klucza	12 mm
wysokość pierścienia $h_2$	8,7 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie