

**Koken****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/4 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 6 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	650035 6
GTIN	4991644301218
Klasa artykułu	63R

## Opis

### Wykonanie:

Solidna forma szczególnie do zastosowania wkrętarek udarowych elektrycznych i pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem wiórowym do mocowania. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3121. Ze profilem chroniącym śruby i nakrętki podobnym do profilu **AS-drive**.

### Norma:

**DIN 3129**

### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 10 mm

długość: 23 mm

## Opis techniczny

Ø po stronie napędu	10 mm
rozwartość klucza	6 mm
długość	23 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
sześciokątny profil kluczy nasadowych	Surface-Drive
norma	DIN 3121
norma	DIN 3129
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia	czernione
nadają się do zastosowania maszynowego	tak