

**Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 23 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642100 23
GTIN	4018754005314
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil **AS-drive**.

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 30,7 mm

długość: 42 mm

**Opis techniczny**

długość	42 mm
Ø po stronie napędu	30,7 mm
rozwartość klucza	23 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
z profilem AS-drive	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, metrycznych/ calowych, 1/2 cala 45-elem.	638810
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 50-elem.	638610