

HOLEX®**Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642120 10
GTIN	4045197164032
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 15,4 mm

długość: 38 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	10 mm
długość	38 mm
Ø po stronie napędu	15,4 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych

