

HOLEX®
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 20 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	642120 20
GTIN	4045197164131
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Norma:
DIN 3124
Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 27,8 mm

długość: 39 mm

Opis techniczny

długość	39 mm
Ø po stronie napędu	27,8 mm
rozwartość klucza	20 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych

