

HOLEX**Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 24mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642120 24
GTIN	4045197164162
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Klucze nasadowe 12-kątne GARANT i HOLEX dostępne również w wersjach calowych w naszym eSklepie (GARANT: nr 642132; HOLEX: nr 642122).

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	32 mm
długość	41 mm
rozwartość klucza	24 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN 3124

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy