

**HOLEX®****Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642120 27
GTIN	4045197164179
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**wskazówka:**

Klucze nasadowe 12-kątne GARANT i HOLEX dostępne również w wersjach calowych w naszym eSklepie (GARANT: nr 642132; HOLEX: nr 642122).

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 36 mm

długość: 44 mm

**Opis techniczny**

długość	44 mm
rozwartość klucza	27 mm
Ø po stronie napędu	36 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal

norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 43-elem. Liczba części 43	630038 43
--	-----------