

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 27 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 27
GTIN	4045197553270
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieźnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 359 mm

szerokość szczęk b: 55,2 mm

wysokość szczęk h_1 : 12,5 mm

wysokość pierścienia h_2 : 15 mm

Ø pierścienia D: 52 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 670 Nm

Opis techniczny

wysokość szczęk h_1	12,5 mm
szerokość szczęk b	55,2 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	670 Nm
wysokość pierścienia h_2	15 mm
długość klucza L	359 mm
Ø pierścienia D	52 mm
rozwartość klucza	27 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie