

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, stalowy, rozwartość klucza: 11/16 cal**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	614825 11/16
GTIN	4045197331274
Klasa artykułu	61B

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Kute matrycowo.
Oczko o szczególnie lekkobieźnej zapadce.
>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 233 mm

szerokość szczęk b: 36,6 mm

wysokość szczęk h₁: 7,9 mm

wysokość pierścienia h₂: 10,9 mm

Ø pierścienia D: 33,3 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 270 Nm

Opis techniczny

szerokość szczęk b	36,6 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	270 Nm
długość klucza L	233 mm
wysokość pierścienia h ₂	10,9 mm
Ø pierścienia D	33,3 mm
rozwartość klucza	11/16 cal
wysokość szczęk h ₁	7,9 mm
rozwartości kluczy	calowe
położenie pierścienia	0 stopni

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie