

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 32 mm**

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 614820 32 |
| GTIN | 4045197553294 |
| Klasa artykułu | 61B |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 425 mm

szerokość szczęk b: 65 mm

wysokość szczęk h_1 : 13,8 mm

wysokość pierścienia h_2 : 17 mm

Ø pierścienia D: 60 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 900 Nm

Opis techniczny

| | |
|--|-----------|
| długość klucza L | 425 mm |
| wysokość pierścienia h_2 | 17 mm |
| rozwartość klucza | 32 mm |
| szerokość szczęk b | 65 mm |
| obciążalność grzechotki momentem obrotowym | 900 Nm |
| Ø pierścienia D | 60 mm |
| wysokość szczęk h_1 | 13,8 mm |
| rozwartości kluczy | metryczne |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| położenie pierścienia | 15 stopni |
| liczba zębów | 72 |
| luz | 5 stopni |
| metoda wykonania | kute matrycowo |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa. |
| powierzchnia | matowy chromowany |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |