

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER, rozwartość klucza: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614870 19
GTIN	4013288212641
Klasa artykułu	63F

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.

Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 246 mm

szerokość szczęk b: 42 mm

wysokość szczęk h_1 : 9,5 mm

wysokość pierścienia h_2 : 11 mm

Ø pierścienia D: 34,8 mm

Opis techniczny

Ø pierścienia D	34,8 mm
długość klucza L	246 mm
rozwartość klucza	19 mm
wysokość szczęk h_1	9,5 mm
wysokość pierścienia h_2	11 mm
szerokość szczęk b	42 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	80
luz	4,5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia	matowy chromowany
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 3	614850 3
Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER liczba wkrętaków 11	614880 11
Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER liczba wkrętaków 4	614880 4