

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki cylindryczne, nylon, Ø szczotki D1: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	578400 25
GTIN	4017359014318
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Linia spiralna ze szczeciny nylonowej.

długość całkowita 300 mm, długość robocza 100 mm.

Zastosowanie:

Do **ręcznego czyszczenia i usuwania zadziorów** z rur, otworów itp.

długość drutu L₃: 100 mm

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	25 mm
długość drutu L ₃	100 mm
długość całkowita L	300 mm
długość całkowita	300 mm
Rodzaj produktu	Szczotki cylindryczne,