

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, stalowy, rozwartość klucza: 3/8cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614825 3/8
GTIN	4045197331229
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

Opis techniczny

długość klucza L	160 mm
Ø pierścienia D	20,8 mm
rozwartość klucza	3/8 cal
wysokość pierścienia h ₂	7,7 mm
wysokość szczęk h ₁	5,2 mm
szerokość szczęk b	22 mm
rozwartości kluczy	calowe
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.

powierzchnia

matowy chromowany

Rodzaj produktu

Kluczy płaskie