



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER, rozwartość klucza: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614870 10
GTIN	4013288165268
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.

Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 159 mm

szerokość szczęk b: 22 mm

wysokość szczęk h_1 : 5,5 mm

wysokość pierścienia h_2 : 7,2 mm

Ø pierścienia D: 21 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	10 mm
długość klucza L	159 mm
Ø pierścienia D	21 mm
wysokość szczęk h_1	5,5 mm
wysokość pierścienia h_2	7,2 mm
szerokość szczęk b	22 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

liczba zębów	80
luz	4,5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia	matowy chromowany
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 1	614850 1
Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER liczba wkrętaków 4	614880 4
Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER liczba wkrętaków 11	614880 11