

**HOLEX®****Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614900 6
GTIN	4045197442000
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.  
Z chwytem owalnym.

**Norma:****DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.  
długość klucza L: 128 mm  
maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 4,5 mm  
maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 6 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość szczęk h <sub>1</sub>	4,5 mm
długość klucza L	128 mm
rozwartość klucza	6 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	6 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

