

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614900 7
GTIN	4045197442017
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 138 mm
maksymalna wysokość szczęk h₁: 5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 7 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h ₁	5 mm
długość klucza L	138 mm
rozwartość klucza	7 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	7 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

