

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER, rozwartość klucza: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614870 16
GTIN	4013288212672
Klasa artykułu	63F

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.

Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 212 mm

szerokość szczęk b: 35 mm

wysokość szczęk h_1 : 8,2 mm

wysokość pierścienia h_2 : 10,5 mm

Ø pierścienia D: 32,7 mm

Opis techniczny

Ø pierścienia D	32,7 mm
wysokość szczęk h_1	8,2 mm
szerokość szczęk b	35 mm
wysokość pierścienia h_2	10,5 mm
rozwartość klucza	16 mm
długość klucza L	212 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	80
luz	4,5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia	matowy chromowany
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER
liczba wkrętaków 11

614880 11