

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614900 9
GTIN	4045197442031
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 158 mm
maksymalna wysokość szczęk h1: 5,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$: 8 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	9 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	5,5 mm
długość klucza L	158 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$	8 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

