

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER, rozwartość klucza: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614870 17
GTIN	4013288165282
Klasa artykułu	63F

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.

Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.

**Materiał:**

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 224 mm

szerokość szczęk b: 37,2 mm

wysokość szczęk  $h_1$ : 8,5 mm

wysokość pierścienia  $h_2$ : 10,5 mm

Ø pierścienia D: 32,7 mm

**Opis techniczny**

wysokość szczęk $h_1$	8,5 mm
rozwartość klucza	17 mm
szerokość szczęk b	37,2 mm
wysokość pierścienia $h_2$	10,5 mm
Ø pierścienia D	32,7 mm
długość klucza L	224 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	80
luz	4,5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia	matowy chromowany
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

## Akcesoria

Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER liczba wkrętaków 4	614880 4
Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER liczba wkrętaków 11	614880 11