

**Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 26 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642200 26
GTIN	4018754005987
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil **AS-drive**.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 34,4 mm

długość: 42 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	26 mm
długość	42 mm
Ø po stronie napędu	34,4 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne

1/2 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

do kluczy nasadowych 6-kątnych