

HOLEX®**Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642220 10
GTIN	4045197164438
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Klucze nasadowe 6-kątne GARANT i HOLEX dostępne również w wersjach calowych w naszym eSklepie (GARANT: nr 642232; HOLEX: nr 642222).

materiał: stal chromowo-wanadowa

Ø po stronie napędu: 15,4 mm

długość: 38 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	10 mm
długość	38 mm
Ø po stronie napędu	15,4 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal

norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 22-elem.
Typ 6

638168 6