



Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 9 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	642200 9
GTIN	4018754005819
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil **AS-drive**.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.

materiał: Stal wysokowydajna HPQ®

Ø po stronie napędu: 13,7 mm

długość: 38 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	13,7 mm
długość	38 mm
rozwartość klucza	9 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
z profilem AS-drive	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych z kluczem oczkowym/płaskim czworokąt, 1/2 cala 47-częściowy

638561