

**Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642200 19
GTIN	4018754005918
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil **AS-drive**.

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.

materiał: Stal wysokowydajna HPQ®

Ø po stronie napędu: 26,2 mm

długość: 38 mm

**Opis techniczny**

długość	38 mm
Ø po stronie napędu	26,2 mm
rozwartość klucza	19 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
z profilem AS-drive	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 32-elem. Typ 6	639066 6
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 39-elem.	639261
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych QuickRelease, 1/2 cala 22-częściowy	637891
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 21- częściowy Typ 6	638166 6
Zestaw kluczy nasadowych z kluczem oczkowym/płaskim czworokąt, 1/2 cala 47-częściowy	638561
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 63-elem.	630021
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 12- częściowy Typ 6	637666 6