

**HOLEX®****Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 15 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 642220 15     |
| GTIN             | 4045197164483 |
| Klasa artykułu   | 62A           |

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**wskazówka:**

Klucze nasadowe 6-kątne GARANT i HOLEX dostępne również w wersjach calowych w naszym eSklepie (GARANT: nr 642232; HOLEX: nr 642222).

materiał: stal chromowo-wanadowa

Ø po stronie napędu: 21,6 mm

długość: 38 mm

**Opis techniczny**

|  |         |
|--|---------|
| rozwartość klucza                      | 15 mm   |
| Ø po stronie napędu                    | 21,6 mm |
| długość                                | 38 mm   |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| norma                                 | DIN 3124                       |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
| materiał                              | stal chromowo-wanadowa         |
| powierzchnia                          | chromowana                     |
| Rodzaj produktu                       | Klucz nasadowy                 |

---

## Akcesoria

|   |          |
|---|----------|
| Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 22-elem.<br>Typ 6 | 638168 6 |
|---|----------|