

**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 6X7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	615000 6X7
GTIN	4018754020782
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-Drive**.

**Zalety:**

Profil **AS-drive**:

- **Śruby są chwyłane za boki łbów.**
- **Ochrona śrub.**
- **Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.**
- **Pewny chwył i lepsze przenoszenie siły.**

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**wskazówka:**

**WAŻNE!**

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 615600

**Opis techniczny**

maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks.	11 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks.	12 mm
rozwartość klucza 1	6 mm

długość klucza L	165 mm
rozwartość klucza 2	7 mm
rozwartości kluczy	metryczny
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie