



Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 27X30mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 615000 27X30 |
| GTIN | 4018754021116 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-Drive**.

Zaleta:

Profil **AS-drive**:

- **Śruby są chwytane za boki łbów.**
- **Ochrona śrub.**
- **Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.**
- **Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

WAŻNE!

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 615600

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| rozwartość klucza 1 | 27 mm |
| rozwartość klucza 2 | 30 mm |
| maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks. | 44 mm |

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| długość klucza L | 360 mm |
| maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks. | 40 mm |
| rozwartości kluczy | metryczny |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |