

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614900 20
GTIN	4045197442147
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 290 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 9 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$: 13,1 mm

Opis techniczny

długość klucza L	290 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	9 mm
rozwartość klucza	20 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$	13,1 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

