

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614900 12
GTIN	4045197442062
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 194 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 6 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$: 9 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	12 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	6 mm
długość klucza L	194 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$	9 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

