

**Zapasowy brzeszczot uzębienie strugowe, długość listków: 530 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	581810 530
GTIN	7311518241698
Klasa artykułu	58Z

Opis**Wykonanie:**

Kabłąk z owalnej, lakierowanej rury stalowej z napinaczem dźwigniowym. Brzeszczot z oryginalnej szwedzkiej stali, **z hartowanymi wierzchołkami zębów**. Precyzyjnie ostrzony i rozwierany.

uzębienie strug. (HZ), 4 zęby przed skrobakiem - zawsze ostre. Do wszystkich gatunków drewna, szczeg. do drewna świeżego.

długość listków: 530 mm

wysokość brzeszczotu: 18 mm

Opis techniczny

wysokość brzeszczotu	18 mm
długość listków	530 mm
wykonanie zębów	uzębienie strugowe