



Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 8X10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	615000 8X10
GTIN	4018754020812
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.

STAHLWILLE: poręczny uchwyt o przekroju dwuteowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

STAHLWILLE - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełuszczy).
krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

Zalety:

- **śruby chwytają się po bokach – oszczędza się śruby. Dłuższa żywotność śrub**
- **duża powierzchnia między śrubą a narzędziem. – Pewny chwyt i duże przenoszenie sił.**

AS-drive – profil specjalny. Dokładnie dopasowany profil dla lotnictwa i astronautyki.

Stosowany we wszystkich kluczach GARANT i STAHLWILLE, oznaczonych symbolem **AS-drive**.

długość klucza L: 180 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 14 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 16 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	16 mm
rozwartość klucza 1	8 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	14 mm

rozwartość klucza 2	10 mm
długość klucza L	180 mm
rozwartości kluczy	metryczny