

**HOLEX®****Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614900 13
GTIN	4045197442079
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.  
Z chwytem owalnym.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 206 mm

maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 6,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 10 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość szczęk h <sub>1</sub>	6,5 mm
rozwartość klucza	13 mm
długość klucza L	206 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	10 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

