



Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 20X22 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 615000 20X22 |
| GTIN | 4018754021017 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.

STAHLWILLE: poręczny uchwyt o przekroju dwuteowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

STAHLWILLE - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełuszczone).
krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

Zalety:

- **śruby chwytają się po bokach – oszczędza się śruby. Dłuższa żywotność śrub**
- **duża powierzchnia między śrubą a narzędziem. – Pewny chwyt i duże przenoszenie sił.**

AS-drive – profil specjalny. Dokładnie dopasowany profil dla lotnictwa i astronautyki.

Stosowany we wszystkich kluczach GARANT i STAHLWILLE, oznaczonych symbolem **AS-drive**.

długość klucza L: 300 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 31 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 34 mm

Opis techniczny

| | |
|---|--------|
| długość klucza L | 300 mm |
| maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks. | 34 mm |
| rozwartość klucza 2 | 22 mm |

| | |
|---|-----------|
| rozwartość klucza 1 | 20 mm |
| maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks. | 31 mm |
| rozwartości kluczy | metryczny |