

Kabłak piły włosowej (bez brzeszczota)



Dane zamówienia

Numer katalogowy	581300
GTIN	4010124490300
Klasa artykułu	58Z

Opis

Wykonanie:

Stabilny, lakierowany kabłak z rurki stalowej o grubości 13 mm. Głębokość cięcia 320 mm. Mocowanie brzeszczotów nakrętkami motylkowymi uchwyt z drewna lakierowany. Piły kabłakowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłakowych wyznacza przy tym odległość do kabłaka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

Opis techniczny

materiał uchwytu	drewno
bez brzeszczotu	tak
głębokość wiercenia	320 mm
Rodzaj produktu	Kabłak wyrzynarki

Akcesoria

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek, 22-elem.do drewna /
metal, w etui

581320