

**HOLEX®****Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614900 24
GTIN	4045197442178
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.  
Z chwytem owalnym.

**Norma:****DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 338 mm

maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 10,2 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 15,7 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość szczęk h <sub>1</sub>	10,2 mm
długość klucza L	338 mm
rozwartość klucza	24 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	15,7 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

