

**Zapasowy brzeszczot uzębienie strugowe, długość listków: 915 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	581810 915
GTIN	7311518249465
Klasa artykułu	58Z

**Opis****Wykonanie:**

Kabłąk z owalnej, lakierowanej rury stalowej z napinaczem dźwigniowym. Brzeszczot z oryginalnej szwedzkiej stali, **z hartowanymi wierzchołkami zębów**. Precyzyjnie ostrzony i rozwierany.

**uzębienie strug.** (HZ), 4 zęby przed skrobakiem - zawsze ostre. Do wszystkich gatunków drewna, szczeg. do drewna świeżego.

długość listków: 915 mm

wysokość brzeszczotu: 18 mm

**Opis techniczny**

wysokość brzeszczotu	18 mm
długość listków	915 mm
wykonanie zębów	uzębienie strugowe