



Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614900 30
GTIN	4045197442192
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 424 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 13,2 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 20 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	30 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	13,2 mm
długość klucza L	424 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	20 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

