



Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 22X24 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	615000 22X24
GTIN	4018754021055
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.

STAHLWILLE: poręczny uchwyt o przekroju dwuteowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

STAHLWILLE - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełuszczone).
krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

Zalety:

- **śruby chwytają się po bokach – oszczędza się śruby. Dłuższa żywotność śrub**
- **duża powierzchnia między śrubą a narzędziem. – Pewny chwyt i duże przenoszenie sił.**

AS-drive – profil specjalny. Dokładnie dopasowany profil dla lotnictwa i astronautyki.

Stosowany we wszystkich kluczach GARANT i STAHLWILLE, oznaczonych symbolem **AS-drive**.

długość klucza L: 330 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 34 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 37 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	24 mm
długość klucza L	330 mm
rozwartość klucza 1	22 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	34 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	37 mm
rozwartości kluczy	metryczny