



Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 17 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614900 17
GTIN	4045197442116
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 254 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 8 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$: 12 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	17 mm
długość klucza L	254 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	8 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$	12 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

