



Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głęb. odsadzonych, liczba wkrętaków: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	615500 8
GTIN	4018754058433
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

STAHLWILLE: poręczny uchwyt o przekroju dwuteowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

STAHLWILLE - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełuszc.)
krawędzie zaokrąglone.

Zawartość:

po 1 kluczu nr 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21;
19×22

Opis techniczny

liczba wkrętaków	8
rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	75 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)