



## Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głęb. odsadzonych, liczba wkrętaków: 10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	615500 10
GTIN	4018754058440
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

**STAHLWILLE:** poręczny uchwyt o przekroju dwuteowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-drive**.

#### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Materiał:

**STAHLWILLE** - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełuszczy).  
krawędzie zaokrąglone.

#### Zawartość:

po 1 kluczu nr 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

### Opis techniczny

liczba wkrętaków	10
rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	75 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)