



## Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 16X17mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	615000 16X17
GTIN	4018754020942
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-Drive**.

#### Zaleta:

Profil **AS-drive**:

- **Śruby są chwyłane za boki łbów.**
- **Ochrona śrub.**
- **Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.**
- **Pewny chwył i lepsze przenoszenie siły.**

#### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

#### wskazówka:

**WAŻNE!**

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 615600

### Opis techniczny

maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks.	27 mm
rozwartość klucza 1	16 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks.	25 mm

długość klucza L	255 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
rozwartości kluczy	metryczny
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie