

**HOLEX®****Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614900 19
GTIN	4045197442130
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.  
Z chwytem owalnym.

**Norma:****DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 278 mm

maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 8,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 13 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość szczęk h <sub>1</sub>	8,5 mm
rozwartość klucza	19 mm
długość klucza L	278 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	13 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

