



Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głęб. odsadzonych, liczba wkręтакów: 13



Dane zamówienia

Numer katalogowy	615500 13
GTIN	4018754058464
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

STAHLWILLE: poręczny uchwyt o przekroju dwuteowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

STAHLWILLE - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełuszczy).
krawędzie zaokrąglone.

Zawartość:

po 1 kluczu nr 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Opis techniczny

liczba wkręтакów	13
rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	75 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)