

**Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala, rozwartość klucza: 16 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 642325 16 |
| GTIN | 4045197497802 |
| Klasa artykułu | 61A |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Nasadka o profilu **Surface Drive** umożliwia dobre dopasowanie się i większą skuteczność. Siły przenoszone są bezpośrednio na płaszczyzny nakrętki śrub, ich wrażliwe krawędzie nie ulegają zniszczeniu. Surface Drive umożliwia dokręcenie lub odkręcenie również śrub o wymiarach pośrednich, np. calowych (A/F, BSF, BSW) oraz śrub zużytych.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

materiał: stal chromowo-wanadowa

odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie): 5/8 cal

Ø po stronie napędu: 22,6 mm

długość: 38 mm

Opis techniczny

| | |
|---|---------|
| odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie) | 5/8 cal |
| rozwartość klucza | 16 mm |

| | |
|--|--------------------------------|
| Ø po stronie napędu | 22,6 mm |
| długość | 38 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| profil nasadek sześciokątnych | Surfacedrive |
| norma | DIN 3124 |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
| materiał | stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | chromowana |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 35-elem.
Typ

638025