



## Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala, rozwartość klucza: 36 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 642325 36     |
| GTIN             | 4045197605924 |
| Klasa artykułu   | 61A           |

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Nasadka o profilu **Surface Drive** umożliwia dobre dopasowanie się i większą skuteczność. Siły przenoszone są bezpośrednio na płaszczyzny nakrętki śrub, ich wrażliwe krawędzie nie ulegają zniszczeniu. Surface Drive umożliwia dokręcenie lub odkręcenie również śrub o wymiarach pośrednich, np. calowych (A/F, BSF, BSW) oraz śrub zużytych.

#### Norma:

**DIN 3124**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.  
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal  
 profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive  
 Ø po stronie napędu: 48 mm  
 długość: 50 mm

### Opis techniczny

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ø po stronie napędu | 48 mm |
| długość             | 50 mm |
| rozwartość klucza   | 36 mm |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal                        |
| profil nasadek sześciokątnych          | Surfacedrive                   |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego  | do kluczy nasadowych 6-kątnych |