

**Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala, rozwartość klucza: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642325 17
GTIN	4045197497826
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Nasadka o profilu **Surface Drive** umożliwia dobre dopasowanie się i większą skuteczność. Siły przenoszone są bezpośrednio na płaszczyzny nakrętki śrub, ich wrażliwe krawędzie nie ulegają zniszczeniu. Surface Drive umożliwia dokręcenie lub odkręcenie również śrub o wymiarach pośrednich, np. calowych (A/F, BSF, BSW) oraz śrub zużytych.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

materiał: stal chromowo-wanadowa

odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie): 21/32 cal

Ø po stronie napędu: 24,1 mm

długość: 38 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	24,1 mm
długość	38 mm
rozwartość klucza	17 mm

odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie)	21/32 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
profil nasadek sześciokątnych	Surfacedrive
norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 35-elem. Typ	638025
---	--------