

**Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 1.1/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642400 1.1/4
GTIN	4018754008018
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil **AS-drive**.

Materiał:

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 40 mm

długość: 45 mm

Opis techniczny

długość	45 mm
Ø po stronie napędu	40 mm
rozwartość klucza	1,1/4 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN 3124

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
z profilem AS-drive	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych wymiary calowe, 1/2 cala 23-częściowy	638711
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, metrycznych/ calowych, 1/2 cala 45-elem.	638810